

PRESSURE CONTROL

Pressure reducing valve DM 462V

Hygienic valve for ultrapure media and medium flow rates

**Technical data**

Connection DN	25
Nominal pressure PN	2.5 - 16
Inlet pressure	8 bar
Back pressure	0.8 - 5 bar
K _{vs} value	4 m ³ /h
Temperature	180 °C
Medium	liquids, gases and steam
*RT = -10 °C up to + 50 °C	

Description

Self-acting pressure reducers are simple control valves offering accurate control while being easy to install and maintain. They control the pressure downstream of the valve without requiring pneumatic or electrical control elements.

This valve is manufactured from deep-drawn stainless steel featuring excellent corrosion resistance. It contains virtually no dead pockets and is suitable for use in CIP and SIP systems. The angled design allows complete draining.

The spring module comprising spring cap, spring, adjusting screw, diaphragm and internal components, is connected to the valve body only by means of a clamp ring and two bolts. Changing the diaphragm or the complete spring assembly for a different control range is very easy and without special tools. The same applies to servicing and maintenance.

The outlet pressure to be controlled is balanced across the control unit by the force of the valve spring (set pressure). As the outlet pressure rises above the pressure set using the adjusting screw, the valve cone moves towards the seat and the volume of medium is reduced. As the outlet pressure drops, the valve control orifice increases; when the pipeline is depressurised, the valve is open. Rotating the adjusting screw clockwise increases the outlet pressure.

These valves are no shut-off elements ensuring a tight closing of the valve. In accordance with DIN EN 60534-4 and/or ANSI FCI 70-2 they may feature a leakage rate in closed position in compliance with the leakage classes III or V, optional IV.

The design data refer to the maximum inlet pressure, the outlet pressure is limited by the setting range.

Standard

- » All stainless steel construction
- » Clamping flanges DIN 32676
- » Non-rising adjusting screw
- » Quick-release body clamp ring
- » PTFE protective foil for the diaphragm
- » For toxic or hazardous media: sealed spring cap complete with leakage line connection (incl. sealed adjusting screw). Must be installed with a leakage line capable of draining leaking medium safely and without pressure

Options

- » Polished version for food, pharmaceutical and superclean applications
- » surface roughness: Ra ≤ 0.25/ ≤ 0.4/ ≤ 0.8 µm
- » Electro-pneumatic actuation
- » Various diaphragm and seal materials suitable for your medium
- » Special connections: Aseptic, ANSI or DIN flanges, NPT, welding spigots; other connections on request
- » Special versions on request

Product

Picture similar

Technical specification**K_{vs} values [m³/h]**

nominal diameter	DN	25
K _{vs} value	[m ³ /h]	4

Pressure ranges [bar], nominal pressure PN

pressure range	bar	0.8 - 2.5	2 - 5
nominal pressure	PN	16/6	16/10

Pressure reducing valve DM 462V

Hygienic valve for ultrapure media and medium flow rates

Materials

Materials*		
Temperature	130 °C	180 °C
Body, bonnet, internals	stainless steel 1.4404 / 316L	stainless steel 1.4404 / 316L
Spring	stainless steel 1.4310 / 301	stainless steel 1.4310 / 301
Valve seal	EPDM	FEPM
Diaphragm	EPDM	FKM
Protection foil for diaphragm	Option	PTFE

*All materials equal or of higher quality

Dimensions and weights



Dimensions [mm] angle design	
size	nominal diameter (clamps)
	DN 25
AE*	85
C	205
D	107

Dimensions [mm] straight through design	
size	nominal diameter (clamps)
	DN 25
A*	140
B	45
C	205
D	107

*overall length tolerances in acc. with DIN EN 558

Weight [kg]	
nominal diameter	
DN 25 (clamps)	
	5

Customs tariff number	
	84811019



Please send us your enquiry and allow us to advise you. Special designs on request.

The pressure has always been indicated as overpressure. Mankenberg reserves the right to alter technical specifications without notice.

Mankenberg GmbH

Spenglerstrasse 99

D-23556 Luebeck | Germany

Phone: +49 (0) 451-8 79 75 0

Fax: +49 (0) 451-8 79 75 99

info@mankenberg.de


www.mankenberg.com

Pressure reducing valve DM 462V

Hygienic valve for ultrapure media and medium flow rates

Recommended installation

- | | | | |
|---|--------------------------|---|----------------|
| 1 | Strainer | 5 | Pressure gauge |
| 2 | Shutoff valves | 6 | Leakage line |
| 3 | Pressure reducing valve* | 7 | Bypass |
| 4 | Safety valve | | |



Please send us your enquiry and allow us to advise you. Special designs on request.
The pressure has always been indicated as overpressure. Mankenberg reserves the right to alter technical specifications without notice.

Mankenberg GmbH
Spenglerstrasse 99
D-23556 Luebeck | Germany

Phone: +49 (0) 451-8 79 75 0
Fax: +49 (0) 451-8 79 75 99

info@mankenberg.de
www.mankenberg.com

DRUCKREGELUNG

Druckminderventil DM 462V

Hygieneventil für hochreine Medien und mittlere Durchsätze



Technische Daten

Anschluss DN	25
Nenndruck PN	2,5 - 16
Vordruck	8 bar
Hinterdruck	0,8 - 5 bar
K _{vs} -Wert	4 m³/h
Temperatur	180 °C
Medium	Flüssigkeiten, Gase und Dampf
*RT	-10 °C bis + 50 °C

Beschreibung

Selbsttätig regelnde Druckminderer sind einfache Basisregler, die genaue Regelung bei leichter Installation und Wartung bieten. Sie regeln den Druck hinter dem Ventil ohne pneumatische oder elektrische Steuerteile.

Dieses Ventil ist aus tiefgezogenem Edelstahl mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit hergestellt. Es ist weitgehend tottraumfrei und in CIP und SIP Systemen einsetzbar. Die Eckform ermöglicht vollständige Entleerung. Das Federmodul mit Federhaube, Feder, Stellschraube, Membrane und Innenteilen ist nur durch Profilschelle und 2 Schrauben mit dem Gehäuse verbunden. Wechseln der Membrane oder des kompletten Federmodules für einen anderen Regelbereich ist sehr einfach und ohne Spezialwerkzeug möglich. Das gilt auch bei Wartungsarbeiten.

Am Steuerteil steht der zu regelnde Hinterdruck im Gleichgewicht mit der Kraft der Ventildfeder (Sollwert). Steigt der Hinterdruck über den an der Stellschraube eingestellten Wert an, so wird der Ventilkegel zum Sitz hin bewegt und der Durchsatz gedrosselt. Bei sinkendem Hinterdruck vergrößert sich der Drosselquerschnitt, in drucklosem Zustand ist das Ventil offen. Drehen der Stellschraube im Uhrzeigersinn erhöht den Hinterdruck.

Diese Ventile sind keine Absperrorgane, die einen dichten Ventilabschluss gewährleisten. Sie können in der Schließstellung nach DIN EN 60534-4 und/oder ANSI FCI 70-2 eine Leckrate entsprechend der Leckageklasse V optional IV aufweisen.

Die Designdaten beziehen sich auf den maximalen Vordruck. Der Hinterdruck wird durch den Einstellbereich begrenzt.

Standard

- » Komplet aus Edelstahl
- » Klemmstutzen nach DIN 32676
- » Nicht steigende Stellschraube
- » Gehäuse-Schnellverschluss
- » PTFE-Schutzfolie für Membrane
- » Für toxische oder gefährliche Medien geschlossene Federhaube mit Leckleitungsanschluss (incl. Stellschraubenabdichtung). Montage mit Leckleitung, die evtl. austretendes Medium gefahrlos und drucklos abführt

Optionen

- » Ventil in Durchgangsform, 3 Stutzenausführung
- » Polierte Ausführung für Lebensmittel-, Pharma- und Reinstanwendungen ($R_a \leq 0,25 / \leq 0,4 / \leq 0,8 \mu\text{m}$)
- » Elektropneumatische Ansteuerung
- » Unterschiedliche Materialien für Membrane und Dichtungen, passend für Ihr Medium
- » Sonderanschlüsse: Aseptik-, ANSI- oder DIN-Flansche, NPT, Schweißenden, andere Anschlüsse auf Anfrage
- » Sonderausführungen auf Anfrage

Produkt



Abbildung ähnlich

Technische Spezifikation

K_{vs}-Werte [m³/h]

Nennweite	DN	25
K _{vs} -Wert	m³/h	4

Druckbereiche [bar], Nenndruck PN

Druckbereich	bar	0,8 - 2,5	2 - 5
Nenndruck	PN	16/6	16/10

Werkstoffe

Werkstoffe*		
Temperatur	130 °C	180 °C
Gehäuse, Federhaube, Innenteile	Edelstahl 1.4404 / 316L	Edelstahl 1.4404 / 316L
Feder	Edelstahl 1.4310 / 301	Edelstahl 1.4310 / 301
Ventildichtung	EPDM	FEPM
Membrane	EPDM	FKM
Schutzfolie	Option	PTFE

*Alle Werkstoffe gleich- oder höherwertig

Abmessungen und Gewichte



Abmessungen [mm] Eckventil		
Maß	Nennweite DN (Klemmschutzen)	
	25	
AE*	85	
C	205	
D	107	

Abmessungen [mm] Durchgangsventil		
Maß	Nennweite DN (Klemmschutzen)	
	25	
A*	140	
B	45	
C	205	
D	107	

*Baulängentoleranzen gemäß DIN EN 558

Gewichte [kg]	
Nennweite DN (Klemmschutzen)	
	25
	5

Zolltarifnummer	
	84811019



Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich beraten. Alle Druckangaben als Überdruck angegeben. Sonderausführungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.

Mankenberg GmbH

Spenglerstraße 99

D-23556 Lübeck | Germany

Phone: +49 (0) 451-8 79 75 0

Fax: +49 (0) 451-8 79 75 99


info@mankenberg.de

www.mankenberg.com



Einbauschema

- | | | | |
|---|--------------------|---|-----------------------|
| 1 | Schmutzfänger | 5 | Manometer |
| 2 | Absperrventile | 6 | Leckleitungsanschluss |
| 3 | Druckminderventil* | 7 | Bypass |
| 4 | Sicherheitsventil | | |



压力调节

减压阀 DM 462V

超纯介质中等流量卫生级阀门



技术参数

接口 DN	25
公称压力 PN	2,5 - 16
阀前压力	8 bar
阀后压力	0,8 - 5 bar
K _{vs} -值	4 m³/h
温度	180 °C
介质	液体，气体，蒸汽
*室温 = -10°C 至 +50°C	

描述

自力式减压阀是简单的基本调节阀,在简便安装和维护条件下精确调节。它们调节阀后压力无需气动或电控部件。

减压阀 DM 462为双座膜片控制、弹簧加载的比例调节阀，主要用于 食品和制药业的卫生领域。膜片覆有聚四氟乙烯保护膜，生理无害，可用于蒸汽达 180°C。阀锥采用软密封。无需外接导压管。

该阀门采用耐腐蚀能力极强的不锈钢深冲而成。基本无死区，且用于 CIP和 SIP系统。角形设计使阀门能够彻底排空。

带弹簧罩的弹簧模块、弹簧、调节螺栓、膜片和内部元件仅通过卡箍 和两根螺栓连接在阀体上。更换膜片或为其它调节范围更换整套弹簧 模块均十分简单，无需专用工具。维护工作也是如此。

在控制部分，需要调节的阀后压力和阀门弹簧力(设定值)处于平衡。阀后压力一旦超出在调节螺栓处设定的压力值，阀锥就会移向阀座，流量截流。阀后压力下降时，截流面扩大，无压管道上阀门处于开启状态。顺时针转动调节螺栓提升阀后压力。

此阀门不是能够完全保证密封的截止阀。它们根据DIN EN 60534-4 和/或 ANSI FCI 70-2标准要求按关闭设置不同有 V可选IV级的泄漏等级。

设计参数参照最大阀前压力。阀后压力通过设定压力范围限定。

标准配置

- » 整体采用不锈钢
- » 夹套 DIN 32676
- » 不自升调节螺栓
- » 阀体快速卡箍连接
- » 膜片聚四氟乙烯保护膜
- » 用于有毒或危险介质的封闭弹簧罩带泄漏管接口(包括调节螺栓密封)。安装时带泄漏管，将有可能漏出的介质安全无压力地导出

可选配置

- » 直通型阀门，三种卡箍设计
- » 为食品、制药和清洁用途的抛光设计 表面光洁度 Ra ≤ 0.25 或 0.4 或 0.8µm
- » 气动控制
- » 膜片和密封件的不同材料，适于不同介质
- » 特殊接口: 无菌，ANSI或JIS法兰，NPT螺纹，焊接管，其它接口请垂询
- » 特殊设计请垂询

产品



类似插图

技术参数

K _{vs} -值 [m³/h]			
公称直径	DN	25	
K _{vs} -值	m³/h	4	
压力范围 [bar],公称压力 PN			
压力范围	bar	0,8 - 2,5	2 - 5
公称压力	PN	16/6	16/10

压力调节

减压阀 DM 462V

超纯介质中等流量卫生级阀门



材料

材料*		
温度	130 °C	180 °C
阀体 · 弹簧罩 · 内部元件	不锈钢 1.4404 / 316L	不锈钢 1.4404 / 316L
弹簧	不锈钢 1.4310 / 301	不锈钢 1.4310 / 301
阀门密封	EPDM	FEPM
弹簧	EPDM	FKM
膜片保护膜	可选	PTFE

*所有材料相同或更优


尺寸 · 重量

尺寸 [mm] 角型阀门		
尺寸	公称直径 DN (夹套)	
	25	
AE*	85	
C	205	
D	107	

尺寸 [mm] 直通型阀门		
尺寸	公称直径 DN (夹套)	
	25	
A*	140	
B	45	
C	205	
D	107	

* 安装长度误差根据标准DIN EN 558

重量 [kg]	
公称直径 DN (夹套)	
	25
	5
税务编号	
	84811019



请务必重视说明书、专业知识和安全提示。所有压力数据均为表压。保留技术上的变更权。



安装示意图

- | | | | |
|---|-----|---|-------|
| 1 | 除尘器 | 5 | 压力表 |
| 2 | 截止阀 | 6 | 泄漏管接口 |
| 3 | 减压阀 | 7 | 旁路 |
| 4 | 安全阀 | | |

